


Garant**XDLT 120408 ER, HB7635, Tipo: INOX****Datos de pedido**

Número de pedido	212979 INOX
GTIN	4045197581822
Clase de artículo	21A

Descripción**Nota:**Valores de aplicación para $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ máx.}}$ **Descripción técnica**

Tipo	INOX
Código ISO plaquita de corte	XDLT 120408 ER
Radio de programación para $a_{p \text{ máx.}}$	2,6 mm
Radio angular	0,8 mm
Clase	HB7635
Material de corte	MD
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	1,8 mm
Avance f_z por diente	1,07 mm
Número de cambios/cortes	4

Tipo de producto

Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	45 m/min	S
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		