

Garant

Fresa para planear de 43° Octo, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 40/5mm



Datos de pedido

Número de pedido	213300 40/5
GTIN	4045197130990
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:

Fresa para planear de 43° hasta con 8 filos utilizables por cada plaquita de corte.

Aplicación:

Gracias a la geometría marcadamente positiva se consiguen superficies de gran calidad. Fresa de planear de corte suave.

Nota:

Para poder utilizar los **8 filos**, la plaquita de corte se tiene que **girar siempre en la dirección indicada**.

Valores de aplicación para $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$.

$a_{p \text{ máx}}$ 2,2 mm: (**Z = 8**),

$a_{p \text{ máx}}$ 3,5 mm: (**Z = 7**).

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,8** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

Descripción técnica

Ø exterior máximo $D_{\text{máx}}$	49 mm
Ø de corte D_c	40 mm

Longitud total L_{tot}	40 mm
Plaquita de corte adecuada	OF.. 050405
Juego tornillo para plaquita reversible	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Ø de perforación de asiento	16 mm
Número de filos Z	5
Ángulo de ajuste κ	43 grados
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	43 grados
Empleo de fresa	Ramping
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de planear

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 3,8 Nm	211750 3,8
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219808