

**Fresa de planear 75° MSRS, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 80/6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	224000 80/6
GTIN	4960664532940
Clase de artículo	25P

**Descripción****Ejecución:**

Fresa portaplacas con paso de dientes normal y estrecho.

**Aplicación:**

Profundidades de corte de hasta 12 mm y avances elevados para desbastado de alta eficacia. Gracias a la entalladura innovadora de la plaquita reversible se reducen notablemente la presión de corte y, por lo tanto, también la tendencia a la vibración. De este modo se puede aumentar la anchura de ataque y aumentar notablemente la tasa de arranque de virutas por unidad de tiempo.

**Descripción técnica**

Ø de corte $D_c$	80 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	12 mm
Longitud total $L_{\text{tot}}$	50 mm
Ø de perforación de asiento	27 mm
Ø exterior máximo $D_{\text{máx.}}$	87 mm
Plaquita de corte adecuada	SP.. 1806
Tornillo para plaquita	229703 (T25; 7,5 Nm)

Número de filos Z	6
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste $\kappa$	75 grados
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa de planear

## Accesorios

Tornillo de amarre	229703
--------------------	--------