

Garant

Fresa de punta esférica de PCD con refrigeración interior corte recto, PKD, Ø e8 DC: 6 mm



Datos de pedido

Número de pedido	209655 6
GTIN	4045197513335
Clase de artículo	11Y

Descripción

Ejecución:

Fresa PCD de alto rendimiento, para las **máximas exigencias de potencia de arranque de viruta** en el mecanizado de **PRFV, PRFC y grafito**.

Corte recto para uso neutro.

Número de dientes Z: 2

Número de dientes Z: 2

Longitud de filo L_c : 6 mm

Voladizo L_1 incl. cuello: 15 mm

Ø de cuello D_1 : 5,5 mm

Longitud total L: 80 mm

Ø de mango D_3 : 6 mm

Descripción técnica

Avance f_z para contornear en PRFV PRFC	0,04 mm
Avance f_z para fresado copiado en PRFV PRFC	0,07 mm
Ø de cuello D_1	5,5 mm
Número de dientes Z	2
Voladizo L_1 incl. cuello	15 mm
Ø de corte D_c	6 mm
Avance f_z para fresado copiado en grafito	0,12 mm
Avance f_z para contornear en grafito	0,08 mm

Ø de mango D_s	6 mm
Longitud total L	80 mm
Longitud de filo L_c	6 mm
Radio R	3 mm
Recubrimiento	PKD
Material de corte	PKD
Norma	Norma de fábrica
Tolerancia Ø nominal	e8
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	0,05×D en fresado copiador
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	0,2×D en contornear
Mango	DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior	sí
anillo de color	negro
Tipo de producto	Fresa mango cil.

Servicios

Rectificado de mangos Tipo HB	129100 HB
-------------------------------	-----------