

Garant

Fresa de punta esférica de PCD con refrigeración interior corte recto, PKD, Ø e8 DC: 12 mm



Datos de pedido

Número de pedido	209655 12
GTIN	4045197513366
Clase de artículo	11Y

Descripción

Ejecución:

Fresa PCD de alto rendimiento, para las **máximas exigencias de potencia de arranque de viruta** en el mecanizado de **PRFV, PRFC y grafito**.

Corte recto para uso neutro.

Número de dientes Z: 2

Número de dientes Z: 2

Longitud de filo L_c : 10 mm

Voladizo L_1 incl. cuello: 35 mm

Ø de cuello D_1 : 11,2 mm

Longitud total L: 100 mm

Ø de mango D_3 : 12 mm

Descripción técnica

Voladizo L_1 incl. cuello	35 mm
Ø de cuello D_1	11,2 mm
Avance f_z para fresado copiado en grafito	0,14 mm
Avance f_z para contorneo en PRFV PRFC	0,06 mm
Número de dientes Z	2
Ø de corte D_c	12 mm
Avance f_z para contorneo en grafito	0,1 mm
Avance f_z para fresado copiado en PRFV PRFC	0,09 mm

Ø de mango D_s	12 mm
Longitud total L	100 mm
Longitud de filo L_c	10 mm
Radio R	6 mm
Recubrimiento	PKD
Material de corte	PKD
Norma	Norma de fábrica
Tolerancia Ø nominal	e8
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	0,05×D en fresado copiador
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	0,2×D en contornear
Mango	DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior	sí
anillo de color	negro
Tipo de producto	Fresa mango cil.

Servicios

Afilado del mando para cono de contracción térmica con función de seguridad Ø del mango herramienta 12 mm	SZ2025 12
Rectificado de mangos Tipo HB	129100 HB