

Garant**OFEW 050405 TR, HB7520, Tipo: ST1400**

Datos de pedido

Número de pedido	213324 ST1400
GTIN	4045197454959
Clase de artículo	21A

Descripción

Ejecución:

Plaquitas reversibles extraordinariamente estables según las medidas ISO normalizadas, sinterizadas con precisión y rectificadas. Estructura de grano fino, para gran tenacidad y resistencia al desgaste.

Tipo: ST1400

Radio angular: 0,5 mm

Avance f_z por diente: 0,14 mm

Descripción técnica

Tipo	ST1400
Avance f_z por diente	0,14 mm
Radio angular	0,5 mm
Número de cambios/cortes	8
Código ISO plaquita de corte	OFEW 050405 TR
Clase	HB7520

Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado con restricciones	275 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado con restricciones	250 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	190 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	160 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	110 m/min	M
GG(G)	adecuado con restricciones	140 m/min	K
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		