

**Plaquita de corte KOMET Unisix®, BK6440, Denominación tipo W28: 17-010****Datos de pedido**

Número de pedido	216811 17-010
GTIN	2050002046672
Clase de artículo	24T

**Descripción****Idóneo para:**

Avellanador de plaquita de corte n.º 216660.

**Nota:**

Para avellanador de plaquita de corte reversible M5, M6 hasta la serie de marzo 2010.

**Descripción técnica**

Tipo	W28
Denominación	17-010
Código ISO plaquita de corte	WOEX 040204
Radio angular	0,4 mm
Clase	BK6440
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones	300 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	300 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	200 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	200 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	200 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	200 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	140 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	30 m/min	S
GG(G)	adecuado con restricciones	160 m/min	K
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		