

Garant
Avellanador ajustable, Mango Weldon, Ø de mango D_s h6: 20mm

Datos de pedido

Número de pedido	216620 20
GTIN	4045197133519
Clase de artículo	210

Descripción
Ejecución:

Marcha suave gracias a la **construcción estable**.

Aplicación:

Desbarbado de cantos y de agujeros redondos y largos y avellanado. Son necesarias unas condiciones de funcionamiento fijas (no utilizable en taladradoras).

Regulable sin escalonamiento para ángulos de 10° – 80°.

Nota:

Tolerancia de la escala $\pm 2,5^\circ$. **Para el ajuste exacto de la graduación, utilizar un aparato de ajuste previo.** Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.

Descripción técnica

Caja	219957
Tornillo de apriete para estuche	219945
Tornillo para plaquita	219843 (8IP; 1,2 Nm)
Longitud de voladizo L ₁	30 mm
Ø de mango D _s h6	20 mm
Plaquita n.º 216700; n.º 216740; n.º 216770	14-660
Plaquita de corte adecuada	TO.. 0902
Número de filos Z	1
Longitud total L _{tot}	95 mm

Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Intervalo de ajuste ángulo de biselado	10-80 grados
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Avellanadores

Accesorios

Tornillo de amarre	219945
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Caja de repuesto para fresa avellanadora	219957
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2
Tornillo de amarre	219843