

**LOMU...08ER-GM, PR1510, Tamaño de plaquita: 10**

---

**Datos de pedido**

Número de pedido	225240 10
GTIN	4960664648788
Clase de artículo	25A

---

**Descripción****Ejecución:**

Plaquitas de corte reversibles con recubrimiento de MEGACOAT, con 4 filos; mediante ejecución de doble lado. Gracias al gran ángulo de desprendimiento axial de 10° como mínimo se reduce notablemente la fuerza de corte.

**Nota:**

Valores de aplicación para  $a_e=0,3 \times D$ .

Avance  $f_z$  por diente: 0,06 - 0,25 mm

Código ISO plaquita de corte: LOMU...08ER-GM

Tipo: 10

Radio angular: 0,8 mm

---

**Descripción técnica**

Tipo	10
Código ISO plaquita de corte	LOMU...08ER-GM
Radio angular	0,8 mm
Clase	PR1510

Material de corte	MD
Avance $f_z$ por diente	0,06 - 0,25 mm
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresaar

## Datos de usuario

	Uso	$V_c$	Código ISO
$T_i > 850 \text{ N/mm}^2$	adecuado con restricciones	50 m/min	S
GG(G)	adecuado	180 m/min	K
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		