

Garant**Fresa de planear de 45°, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 50/4mm**

Datos de pedido

Número de pedido	213890 50/4
GTIN	4045197666529
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:

Fresa de planear 45° con división desigual para una marcha suave. Base de precisión para plaquitas reversibles por medio de calzos de metal duro especiales.

Descripción técnica

Ø de perforación de asiento	22 mm
Tornillo de apriete para plaquita	219862 (25IP; 6 Nm)
Ø de corte D _c	50 mm
Plaquita de corte adecuada	SE.. 1203..
Longitud total L _{tot}	48 mm
Calzo	219860
Ø exterior máximo D _{máx.}	63 mm
Tornillo de amarre para calzo	219861 (TX8)

Número de filos Z	4
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	45 grados
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de planear

Accesorios

Tornillo de amarre	219862
Placa de apoyo de metal duro	219860
Tornillo de amarre	219861