

Garant
Fresa para avellanado hacia atrás 180°, Ø máximo de avellanado D: 15mm


Datos de pedido

Número de pedido	217180 15
GTIN	4045197321589
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:

Con un filo (z = 1). Sin refrigeración interior.

Nota:

Medida e = medida de programación (información al final de la página). Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 0,9** con varilla n.º **674248 tam. TX7**.

Descripción técnica

Ø de mango D _s h6	20 mm
Ejecuciones de mangos	Whistle Notch
Tornillo para plaquita	219947 (TX7; 0,9 Nm)
Ø collar D ₁	25 mm
Ø avellanado D	15 mm
L ₃	35 mm
L ₂	42 mm
Longitud de voladizo L ₁	55 mm
Número de filos Z	1
Ø mínimo d _{min.}	8,5 mm
Medida de programación e	3,55 mm
Plaquita de corte adecuada	217185 UNI

Longitud total L	105 mm
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Avellanadores

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX7	674248 TX7
Tornillo de amarre	219947
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 0,9 Nm	211750 0,9