

Garant
Fresas circulares, Acero, Tipo: 18

Datos de pedido

Número de pedido	217250 18
GTIN	4045197571908
Clase de artículo	21Q

Descripción
Nota:

La profundidad de tronzado real $S_{m\acute{a}x}$ se calcula de la siguiente manera: $(D-d_1) / 2$.

Intercambio de herramienta: PowerCard

Refrigeración interior: sí

para tipo de placas: P16

Ø de perforación más pequeño D: 14 - 22 mm

Ø interior d_1 : 9 mm

Profundidad máxima de corte $S_{m\acute{a}x}$: 6,5 mm

Longitud de voladizo L_1 : 25 mm

Longitud total L_{tot} : 71,5 mm

Descripción técnica

Longitud de voladizo L_1	25 mm
Profundidad máxima de corte $S_{m\acute{a}x}$	6,5 mm
Ø de mango D_s h6	12 mm
Ø interior d_1	9 mm
Juego de tornillos de amarre	219818 (8IP; 3,8 Nm)
Ejecuciones de mangos	Weldon
Ø de perforación más pequeño D	14 - 22 mm
Longitud total L_{tot}	71,5 mm
para tipo de placas	P16

Refrigeración interior	sí
Profundidad de rosca	20,9 mm
Material fresa	Acero
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresas circulares

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219818
---	--------