

Garant**Plaquita de corte de fresado SEHT 1204 AFSN, para fresa de planear, HB7535****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 214310 UNI |
| GTIN | 4045197319517 |
| Clase de artículo | 21A |

Descripción**Nota:**

Valores de aplicación para $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\text{máx}} = 3,5 \text{ mm}$.

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Tipo | UNI |
| Grosor de la placa E | 4,76 mm |
| Código ISO plaquita de corte | SEHT 1204 AFSN |
| Clase | HB7535 |
| Material de corte | MD |
| Número de cambios/cortes | 4 |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |

Datos de usuario

| | Uso | V_c | Código ISO |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| Acero < 500 N/mm ² | adecuado | 260 m/min | P |
| Acero < 750 N/mm ² | adecuado | 220 m/min | P |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado | 200 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | adecuado | 170 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | adecuado con restricciones | 150 m/min | M |
| Uni | adecuado | | |
| húmedo máximo | adecuado con restricciones | | |
| seco | adecuado | | |