

Garant**Fresa de planear de 45°, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 50/8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	214400 50/8
GTIN	4045197131751
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Gran cantidad de filos para una productividad máxima. Ataque positivo para un corte suave y bajo consumo de potencia.

Ventaja:**Productividad máxima, gracias a:**

- **Velocidad de corte máxima.**
- **Avances máximos.**
- **Tiempos de mecanizado cortos.**

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,5** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Descripción técnica

Ø de perforación de asiento	22 mm
Plaquita de corte adecuada	SD.. 0903
Ø de corte D _c	50 mm

Juego tornillo para plaquita reversible	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Ø D ₃	58 mm
Ø exterior máximo D _{máx.}	58,2 mm
Longitud total L _{tot}	40 mm
Número de filos Z	8
Fresado circular de taladro Ø D _{máx.}	114 mm
Longitud de rampa L para α _{máx.}	47,5 mm
Fresado circular de taladro Ø D _{mín.}	108 mm
Fresado circular de taladro a _p	1,5 mm
Ángulo de rampa α _{máx.}	0,6 mm
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	45 grados
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de planear

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219809
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,5 Nm	211750 1,5