

Garant**Fresa de planear de 45°, Mango Weldon, Ø D / cantidad de filos Z: 25/4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	214395 25/4
GTIN	4045197221643
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Gran cantidad de filos para una productividad máxima. Ataque positivo para un corte suave y bajo consumo de potencia.

Ventaja:**Productividad máxima, gracias a:**

- **Velocidad de corte máxima.**
- **Avances máximos.**
- **Tiempos de mecanizado cortos.**

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,5** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Descripción técnica

Ø de mango D_s h6	25 mm
Longitud de voladizo L_1	44 mm
Ø de corte D_c	25 mm
Ø exterior máximo $D_{m\acute{a}x.}$	33,2 mm
Plaquita de corte adecuada	SD.. 0903
Longitud total L_{tot}	100 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219809 (8IP; 1,5 Nm)

Número de filos Z	4
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{mín.}}$	58 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{máx.}}$	64 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	1,27 mm
Fresado circular de taladro a_p	1,5 mm
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	22,5 mm
$\varnothing D_3$	33 mm
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Ángulo de ajuste κ	45 grados
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de planear

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,5 Nm	211750 1,5
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219809
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP