



**Fresa angular de 90° MECX, Mango Weldon, Ø D / cantidad de filos Z: 20/5mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	227105 20/5
GTIN	4960664472680
Clase de artículo	250

**Descripción**
**Descripción:**

Mayor productividad también en condiciones de mecanizado inestables a consecuencia de la división muy estrecha. Fuerzas de corte reducidas y estabilidad elevada para una baja tendencia a la vibración. Permite numerosas tareas de fresado, como fresado de hombros, rampas, etc.

**Descripción técnica**

Longitud de voladizo $L_1$	20 mm
Ø de mango $D_s$ h6	20 mm
Longitud total $L_{tot}$	81 mm
Ø de corte $D_c$	20 mm
Tornillo para plaquita	229707 (T6; 0,45 Nm)
Plaquita de corte adecuada	BD.. 0703
Profundidad de corte máxima $a_{p\ max.}$	6 mm
Número de filos Z	5
Longitud de rampa L para $\alpha_{m\acute{a}x.}$	16 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{m\acute{a}x.}$	38 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{m\acute{i}n.}$	37 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{m\acute{a}x.}$	0,72 grados
Ø $D_3$	17 mm

Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

---

## Accesorios

Tornillo de amarre	229707
--------------------	--------