



## Fresa angular de 90° MEC11T, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 19/3Lmm



### Datos de pedido

Número de pedido	227300 19/3L
GTIN	4960664460939
Clase de artículo	250

### Descripción

#### Descripción:

Tipo de fresa MEC11T con mayor estabilidad debido a que la cantidad de filos es menor que en MECX. Gracias a ello es posible un mayor avance por diente.

Refrigeración interior: sí

Ø de corte  $D_c$ : 19 mm

Número de filos Z: 3

Profundidad de corte máxima  $a_{p \text{ máx.}}$ : 10 mm

Longitud de voladizo  $L_1$ : 26 mm

Longitud total  $L_{\text{tot}}$ : 100 mm

Ø de mango  $D_s$  h6: 16 mm

### Descripción técnica

Ø de mango $D_s$ h6	16 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	10 mm
Plaquita de corte adecuada	BD.. 11T3
Ø de corte $D_c$	19 mm
Longitud de voladizo $L_1$	26 mm
Longitud total $L_{\text{tot}}$	100 mm
Tornillo para plaquita	229708 (T8; 1,2 Nm)
Número de filos Z	3

Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	12 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{máx.}}$	36 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{mín.}}$	32 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	0,95 grados
$\varnothing D_3$	13 mm
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

## Accesorios

Tornillo de amarre	229708
--------------------	--------