



## Broca de alto rendimiento MDI HOLEX Pro INOX mango cilíndrico DIN 6535 HA, AlTiN, Ø DC m7: 6,8mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 122390 6,8    |
| GTIN              | 4067263003182 |
| Clase de artículo | 12F           |

### Descripción

#### Ejecución:

Taladrado eficiente especialmente para uso en **aceros inoxidables y resistentes a ácidos**. Filos principales rectos con **diseño de filo optimizado** para un mejor comportamiento del arranque de viruta. Espacio entre dientes ampliado para **una excelente evacuación de virutas**. Mayor resistencia al desgaste gracias al **avanzado sustrato de metal duro** y al **recubrimiento resistente a altas temperaturas**.

#### Nota:

Longitud de la ranura de viruta  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.

Pedir forma **HB**: con n.º **122391**.

Pedir forma **HE**: con n.º **122392**.

### Descripción técnica

|   |              |
|---|--------------|
| Ø nominal $D_c$                                     | 6,8 mm       |
| Profundidad de perforación máxima recomendada $L_2$ | 23,8 mm      |
| Ø de mango $D_s$                                    | 8 mm         |
| Norma   | DIN 6537 K   |
| Avance $f$ en INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>          | 0,09 mm/rev, |
| Longitud de la ranura de viruta $L_c$               | 34 mm        |
| Longitud total $L$                                  | 79 mm        |
| Tolerancia Ø nominal                                | m7           |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Número de filos Z      | 2                  |
| Serie                  | Pro Inox           |
| Recubrimiento          | AlTiN              |
| Material de corte      | MDI                |
| Ejecución              | 4xD                |
| Ángulo de punta        | 140 grados         |
| Mango                  | DIN 6535 HA con h6 |
| Refrigeración interior | no                 |
| anillo de color        | azul               |
| Tipo de producto       | Broca espiral      |

### Datos de usuario

|                                       | Uso                        | V <sub>c</sub> | Código ISO |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Aluminio (que produce virutas cortas) | adecuado con restricciones | 140 m/min      | N          |
| Aluminio > 10 % Si                    | adecuado con restricciones | 120 m/min      | N          |
| Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>         | adecuado                   | 80 m/min       | P          |
| Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>         | adecuado                   | 75 m/min       | P          |
| Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>         | adecuado                   | 65 m/min       | P          |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>          | adecuado                   | 35 m/min       | M          |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>          | adecuado                   | 30 m/min       | M          |
| húmedo máximo                         | adecuado                   |                |            |
| húmedo mínimo                         | adecuado con restricciones |                |            |