



## Fresa angular de 90° MECX, Mango Weldon, Ø D / cantidad de filos Z: 25/5mm



### Datos de pedido

Número de pedido	227105 25/5
GTIN	4960664472697
Clase de artículo	250

### Descripción

#### Descripción:

Mayor productividad también en condiciones de mecanizado inestables a consecuencia de la división muy estrecha. Fuerzas de corte reducidas y estabilidad elevada para una baja tendencia a la vibración. Permite numerosas tareas de fresado, como fresado de hombros, rampas, etc.

Refrigeración interior: sí

Ø de corte  $D_c$ : 25 mm

Número de filos Z: 5

Profundidad de corte máxima  $a_{p\text{ máx.}}$ : 6 mm

Longitud de voladizo  $L_1$ : 25 mm

Longitud total  $L_{\text{tot}}$ : 88 mm

Ø de mango  $D_s$  h6: 25 mm

### Descripción técnica

Ø de mango $D_s$ h6	25 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p\text{ máx.}}$	6 mm
Ø de corte $D_c$	25 mm
Longitud de voladizo $L_1$	25 mm
Tornillo para plaquita	229707 (T6; 0,45 Nm)
Plaquita de corte adecuada	BD.. 0703
Longitud total $L_{\text{tot}}$	88 mm
Número de filos Z	5

Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	21 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{máx.}}$	48 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{mín.}}$	47 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	0,55 grados
$\varnothing D_3$	22 mm
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

---

## Accesorios

Tornillo de amarre	229707
--------------------	--------