



Fresa angular de 90° MECX, Mango Weldon, Ø D / cantidad de filos Z: 25/7mm



Datos de pedido

Número de pedido	227105 25/7
GTIN	4960664472703
Clase de artículo	250

Descripción

Descripción:

Mayor productividad también en condiciones de mecanizado inestables a consecuencia de la división muy estrecha. Fuerzas de corte reducidas y estabilidad elevada para una baja tendencia a la vibración. Permite numerosas tareas de fresado, como fresado de hombros, rampas, etc.

Descripción técnica

Ø de mango D_s h6	25 mm
Plaquita de corte adecuada	BD.. 0703
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	6 mm
Tornillo para plaquita	229707 (T6; 0,45 Nm)
Longitud de voladizo L_1	25 mm
Ø de corte D_c	25 mm
Longitud total L_{tot}	88 mm
Número de filos Z	7
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	21 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{máx.}}$	48 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{mín.}}$	47 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	0,55 grados

Ø D ₃	22 mm
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre	229707
--------------------	--------