



**Fresa angular de 90° MECX, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 40/10mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	227115 40/10
GTIN	4960664462940
Clase de artículo	250

**Descripción técnica**

Tornillo para plaquita	229707 (T6; 0,45 Nm)
Longitud total $L_{tot}$	40 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p\ max.}$	6 mm
Ø de corte $D_c$	40 mm
Ø de perforación de asiento	22 mm
Plaquita de corte adecuada	BD.. 0703
Número de filos Z	10
Ángulo de rampa $\alpha_{m\acute{a}x.}$	0,32 grados
Longitud de rampa L para $\alpha_{m\acute{a}x.}$	36 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{m\acute{i}n.}$	77 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{m\acute{a}x.}$	78 mm
Ø $D_3$	37 mm
Ejecuciones de mangos	con taladro

Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

---

## Accesorios

Tornillo de amarre	229707
--------------------	--------