

Garant**Portapinzas de sujeción ER Forma AD, BT 40 A = 100, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	303720 16
GTIN	4067263002680
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

Cono interior y exterior rectificadas. Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Con RFID/perforación Balluffchip.

- **Tuerca de apriete de precisión de alta calidad.**
- **Tuerca de apriete equilibrada con precisión (G2,5 / 25 000 rpm).**
- **Propiedades de desgaste óptimas o transmisión del par mediante tuerca de apriete de precisión con recubrimiento.**

Ventaja:

Mediante el **contacto doble de cono y montaje plano** resulta una situación de sujeción más estable y exacta:

- **Mejor calidad de superficie**
- **Vida útil más larga de la herramienta**
- **Asiento uniforme en el husillo (incluso a números de revoluciones elevados)**
- **Mejor precisión de concentricidad**

También se puede utilizar un asiento de contacto doble BT en un husillo de máquina estándar BT, y también a la inversa. Sin embargo, las ventajas del contacto doble solo se consiguen con un asiento y husillo de contacto doble.

Mediante el **contacto doble de cono y montaje plano** resulta una situación de sujeción más estable y exacta:

- **Mejor calidad de superficie**
- **Vida útil más larga de la herramienta**
- **Asiento uniforme en el husillo (incluso a números de revoluciones elevados)**
- **Mejor precisión de concentricidad**

También se puede utilizar un asiento de contacto doble BT en un husillo de máquina estándar BT, y también a la inversa. Sin embargo, las ventajas del contacto doble solo se consiguen con un asiento y husillo de contacto doble.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según **DIN 6499 forma A y forma B.**

Suministro:

Incluye tuerca de apriete ER.

Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER n.º 308881 – 309434, llave de apriete ER n.º 309680– 309720 o n.º 613300, tuerca de apriete ER 309610.

Tirante (AB) n.º 308760 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Tirante (AB) n.º 308760 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Nota:

Tuerca de apriete adecuada n.º 309580 o 309610.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	100 mm
a	1 mm
Ø exterior D	28 mm
Tuerca de apriete ER de recambio n.º 309580	16
Llave de apriete ER n.º 309680	16
Para pinzas de sujeción ER	16
Gama de sujeción	0,5 - 10 mm
Adaptador	BT 40 A = 100
Norma	DIN 6359
Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	JIS B6339
Forma	AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Ejecución	BT-DC
Perforación balluffchip	sí

Tipo de producto

Cono de sujeción plano

Accesorios

Llave de una boca Ancho de llave 25 mm

613300 25