

Garant

Fresa de planear/angular 90° HPC Aluking, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 40/2mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	214515 40/2
GTIN	4045197610669
Clase de artículo	21P

Descripción**Ejecución:**

Fresa angular / para planear tangencial para **esquinas de 90° exactas**. En parte con filos regulables verticalmente para precisiones máximas. Base de precisión para plaquitas reversibles con apriete por perno de sujeción.

Descripción técnica

Ø de perforación de asiento	16 mm
Plaquita de corte adecuada	BG.. 15L5..
Ø de corte D _c	40 mm
Longitud total L _{tot}	40 mm
Tornillo de apriete de perno	219894 (SW3; 5,0 Nm)
Tirantes	219893
Número de filos Z	2
Ejecuciones de mangos	con taladro

Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de apriete de perno	219894
Tornillo de ajuste	219892
Tirantes	219893