

Garant

Fresa de planear/angular 90° HPC Aluking, con taladro, Ø D / cantidad de filos
Z: 125/8mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	214515 125/8
GTIN	4045197610713
Clase de artículo	21P

Descripción**Ejecución:**

Fresa angular / para planear tangencial para **esquinas de 90° exactas**. En parte con filos regulables verticalmente para precisiones máximas. Base de precisión para plaquitas reversibles con apriete por perno de sujeción.

Descripción técnica

Tornillo de apriete de perno	219894 (SW3; 5,0 Nm)
Plaquita de corte adecuada	BG.. 15L5..
Ø de perforación de asiento	40 mm
Ø de corte D _c	125 mm
Tornillo de ajuste	219892
Longitud total L _{tot}	63 mm
Tirantes	219893

Cortes regulables	2
Número de filos Z	8
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tirantes	219893
Tornillo de apriete de perno	219894
Tornillo de ajuste	219892