


BDGT 11T302 FR-JA, GW25, Tipo: ALU

Datos de pedido

Número de pedido	227325 ALU
GTIN	4960664457847
Clase de artículo	25A

Descripción
Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,3 \times D$. 90° exactos hasta $a_p = 5,5$ mm.

Radio angular: 0,2 mm

Avance f_z por diente: 0,05 – 0,33 mm

Descripción técnica

Avance f_z por diente	0,05 – 0,33 mm
Tipo	ALU
Radio angular	0,2 mm
Código ISO plaquita de corte	BDGT 11T302 FR-JA
Clase	GW25
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	700 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	500 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	250 m/min	N
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		