



## Fresa de avance elevado 7792VX, con taladro, $\varnothing$ D / cantidad de filos Z: 125/10mm



### Datos de pedido

Número de pedido	221908 125/10
GTIN	4059782504271
Clase de artículo	28R

### Descripción

#### Descripción:

El diseño único en su género de las plaquitas de corte reversibles, así como su ángulo de inclinación en el cuerpo de la fresa reduce notablemente las fuerzas radiales y las desvía en dirección axial. Plaquitas de corte reversibles especialmente gruesas con 4 filos para aplicaciones de máxima dificultad y rentabilidad elevada. La herramienta resulta especialmente ventajosa en el planeado con fresa de bolsas profundas y, con plaquita wiper rectificadora, es apropiada para operaciones tanto de inmersión como de acabado.

### Descripción técnica

$\varnothing$ de perforación de asiento	40 mm
Longitud total $L_{tot}$	63 mm
Tamaño de plaquita	16
$\varnothing D_3$	98 mm
Profundidad de corte máxima $a_p$ máx.	3,5 mm

Plaquita de corte adecuada	XE.. 1605
Tornillo para plaquita	229920 (TP20; 7,6Nm)
Ø de corte $D_c$	125 mm
Número de filos Z	10
Refrigeración interior	sí
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{mín.}}$	223 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{máx.}}$	248 mm
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	97,3 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	0,21 grados
Ángulo de ajuste $\kappa$	16 grados
Fz Helix	0,7
Ejecuciones de mangos	con taladro
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Plunging
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

## Accesorios

Tornillo de amarre	229920
--------------------	--------