

**Fresa angular de 90° MEC11T, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z:
125/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	227310 125/11
GTIN	4960664473151
Clase de artículo	250

Descripción**Descripción:**

Tipo de fresa MEC11T con mayor estabilidad debido a que la cantidad de filos es menor que en MECX. Gracias a ello es posible un mayor avance por diente.

Descripción técnica

Profundidad de corte máxima $a_{p\text{máx}}$	10 mm
Plaquita de corte adecuada	BD.. 11T3
Ø de corte D_c	125 mm
Ø de perforación de asiento	40 mm
Longitud total L_{tot}	63 mm
Tornillo para plaquita	229708 (T8; 1,2 Nm)
Número de filos Z	11
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx}}$	0,1 grados

Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	118 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{mín.}}$	244 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{máx.}}$	248 mm
$\varnothing D_3$	119 mm
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre	229708
--------------------	--------