



Fresa angular 90° MECH11, con taladro, Ø D / Zef: 40/4mm



Datos de pedido

Número de pedido	227455 40/4
GTIN	4960664526390
Clase de artículo	250

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de corte reversibles entalladas para conseguir fuerzas de corte y vibraciones reducidas. Al comparar, se consiguen anchuras de contacto a_e superiores con la misma profundidad de corte a_p . Es posible la productividad elevada incluso en máquinas de potencia relativamente baja.

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	BDMT 11T308
Longitud total L_{tot}	50 mm
Plaquita de corte adecuada	BDMT 11T308
Profundidad de corte máxima $a_{p\,máx.}$	37 mm
Ø de corte D_c	40 mm
Ø de perforación de asiento	16 mm
Cantidad efectiva de filos Z_{ef}	4
Tornillo para plaquita	229708 (T8; 1,2 Nm)
Número de plaquitas de corte	16
Ejecuciones de mangos	con taladro

Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre	229708
--------------------	--------