


**Garant****BGHX 15L5 PCER, PKD, Tipo: ALU****Datos de pedido**

Número de pedido	214540 ALU
GTIN	4045197608161
Clase de artículo	21L

**Descripción****Ejecución:**

Con plaquita de acabado ancho adicional.

**Aplicación:**

Para velocidades de corte elevadas y superficies de alta calidad. Preferiblemente para el uso en asientos de plaquitas ajustables. Equipamiento mixto admisible.

**Nota:**

Valores de aplicación para  $a_e = 1 \times D / a_p = 3 \text{ mm}$ ,  $a_{p \text{ máx.}} = 5 \text{ mm}$ .

Avance  $f_z$  por diente: 0,25 mm

**Descripción técnica**

Tipo	ALU
Avance $f_z$ por diente	0,25 mm
Código ISO plaquita de corte	BGHX 15L5 PCER
Clase	PKD
Material de corte	PKD

Tipo de producto

Plaquita de corte para fresar

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Aluminio, plásticos	adecuado	3500 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	3500 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	1000 m/min	N
PRFV	adecuado	1000 m/min	N
CFRP	adecuado	1000 m/min	N
Grafito	adecuado	500 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		