

**Garant**

**Inserto para brochado de perfiles, cuadrado interior, métrico Ø d = 12 mm,  
WC/C, Cuadrado: 4mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	293054 4
GTIN	4067263013853
Clase de artículo	29L

**Descripción****Ejecución:**

Con recubrimiento de alto rendimiento (carburo de tungsteno/carbono). Geometría optimizada del corte (forma de filete) para el brochado de perfiles en aceros inoxidable.

**Aplicación:**

Para la fabricación de perfiles **en una operación.**

**Idóneo para:**

Soporte de compensación de perfil n.º 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

**Nota:**

- **Tamaños y perfiles especiales a petición.**
- **Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.**

**Descripción técnica**

Ancho de llave	4 mm
Material de corte	MD

Avance f en INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
L	9 mm
Tolerancia	+ 0,07 hasta + 0,09 mm
perfil	Cuadrado
L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm
Recubrimiento	WC/C
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles