

Garant

**Inserto para brochado de perfiles, cuadrado interior, métrico Ø d = 12 mm,
WC/C, Cuadrado: 7mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	293054 7
GTIN	4067263013884
Clase de artículo	29L

Descripción**Ejecución:**

Con recubrimiento de alto rendimiento (carburo de tungsteno/carbono). Geometría optimizada del corte (forma de filete) para el brochado de perfiles en aceros inoxidable.

Aplicación:

Para la fabricación de perfiles **en una operación.**

Idóneo para:

Soporte de compensación de perfil n.º 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

Nota:

- **Tamaños y perfiles especiales a petición.**
- **Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.**

Descripción técnica

Tolerancia	+ 0,08 hasta + 0,1 mm
Ancho de llave	7 mm

Material de corte	MD
Avance f en INOX < 900 N/mm ²	0,06 mm
L	15 mm
perfil	Cuadrado
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm
Recubrimiento	WC/C
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles