


Fresa angular 90° MECH11, Mango cilíndrico, Ø D / Zef: 40/4mm

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 227450 40/4 |
| GTIN | 4960664503773 |
| Clase de artículo | 250 |

Descripción
Ejecución:

Plaquitas de corte reversibles entalladas para conseguir fuerzas de corte y vibraciones reducidas. Al comparar, se consiguen anchuras de contacto a_e superiores con la misma profundidad de corte a_p . Es posible la productividad elevada incluso en máquinas de potencia relativamente baja.

Descripción técnica

| | |
|---|---------------------|
| Tornillo para plaquita | 229708 (T8; 1,2 Nm) |
| Longitud total L_{tot} | 150 mm |
| Cantidad efectiva de filos Z_{ef} | 4 |
| Ø de mango D_s h6 | 32 mm |
| Profundidad de corte máxima $a_{p\,máx.}$ | 55 mm |
| Plaquita de corte adecuada | BDMT 11T308 |
| Ø de corte D_c | 40 mm |
| Longitud de voladizo L_1 | 64 mm |
| Código ISO plaquita de corte | BDMT 11T308 |
| Número de plaquitas de corte | 24 |
| Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico |
| Ángulo de ajuste κ | 90 grados |

| | |
|------------------------|---------------|
| Empleo de fresa | Escuadrado |
| Refrigeración interior | sí |
| Tipo de producto | Fresa angular |

Accesorios

| | |
|--------------------|--------|
| Tornillo de amarre | 229708 |
|--------------------|--------|