

Garant**Fresa de avance elevado FeedKing, Mango Weldon, Ø D / cantidad de filos Z:
18/2mm****Datos de pedido**

Número de pedido	212900 18/2
GTIN	4045197607102
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Geometría de corte con efecto dinámico, para valores de avance máximos. Suavidad de marcha extraordinariamente elevada gracias a la **base autoestabilizante de las plaquitas**. La **geometría optimizada** reduce la fuerza de corte, gracias a lo cual **disminuye la carga del husillo principal**.

Ventaja:

Especialmente económica gracias a las plaquitas **de 4 filos especialmente estables**.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 9IP**.

Descripción técnica

Ø D ₃	5 mm
Ø de corte D _c	18 mm
Plaquita de corte adecuada	XD.. 070308
Ø de mango D _s h6	16 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Profundidad de corte máxima a _p máx.	0,85 mm
Longitud total L _{tot}	80 mm
Longitud de voladizo L ₁	30 mm

Número de filos Z	2
Refrigeración interior	sí
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{máx.}}$	34 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{mín.}}$	23 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	4,29 grados
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	4 mm
Fresado circular de taladro a_p	0,85 mm
Serie	FeedKing
Ángulo de ajuste κ	10 grados
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Ramping
División de los cortes	desigual
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219810