

**PNMU 1205 ANER-SM, CA6535, Tipo: S****Datos de pedido**

Número de pedido	222819 S
GTIN	4960664686520
Clase de artículo	25A

**Descripción****Nota:**

Valores aproximativos de aplicación para  $a_e = 0,3 \times D$ .

Avance  $f_z$  por diente: 0,06 – 0,15 mm

**Descripción técnica**

Avance $f_z$ por diente	0,06 – 0,15 mm
Tipo	S
Número de cambios/cortes	10
Código ISO plaquita de corte	PNMU 1205 ANER-SM
Clase	CA6535
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	220 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	40 m/min	S
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		