

## Garant

**División amplia GARANT Softcut® HSI, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z:  
50/4mm**



### Datos de pedido

Número de pedido	214855 50/4
GTIN	4045197549891
Clase de artículo	210

### Descripción

#### Ejecución:

Gran suavidad de marcha gracias a la geometría individual de la herramienta. Ejecución de plaquita extremadamente estable para avances óptimos. Fijación de la plaquita mediante tornillo especial con gran insensibilidad al cizallamiento.

#### Aplicación:

Para calidades de superficie excelentes. Fresado sin rebabas.

#### Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

**Para esquinas exactas de 90° seleccionar  $a_p = 8$  mm.**

Para poder emplear los **4 filos**, la plaquita **siempre se ha de girar en el sentido indicado (antihorario)**.

### Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	SO.. 1205..
Profundidad de corte máxima $a_p$ máx.	10 mm

Longitud total $L_{tot}$	40 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219833 (15IP; 3,0 Nm)
$\varnothing$ de corte $D_c$	50 mm
$\varnothing$ de perforación de asiento	22 mm
Número de filos Z	4
Serie	Softcut®
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

## Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 5IP	674252 5IP
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219833
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 3,0 Nm	211750 3,0