


Fresa angular de 90° MEC17, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 100/7mm

Datos de pedido

Número de pedido	227510 100/7
GTIN	4960664489343
Clase de artículo	250

Descripción
Ejecución:

Las aristas de corte largas permiten profundidades de corte extremadamente grandes.
Cantidad de filos reducida.

Descripción técnica

Ø de corte D_c	100 mm
Longitud total L_{tot}	55 mm
Ø de perforación de asiento	32 mm
Plaquita de corte adecuada	BDMT 170408
Tornillo para plaquita	229709 (T15; 3,5 Nm)
Profundidad de corte máxima $a_{p\,m\grave{a}x.}$	15,7 mm
Número de filos Z	7
Ángulo de rampa $\alpha_{m\grave{a}x.}$	0,16 grados
Longitud de rampa L para $\alpha_{m\grave{a}x.}$	91,6 mm

Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{mín.}}$	193 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{máx.}}$	198 mm
$\varnothing D_3$	93 mm
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre	229709
--------------------	--------