

Garant**Cabezal de corte GARANT Master Mute, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: DM/10****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 264839 DM/10 |
| GTIN | 4067263708032 |
| Clase de artículo | 29D |

Descripción**Ejecución:**

Para plaquitas de roscar tamaño 22.

Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar n.º 264930, 264934 y 264938.

Nota:

Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Tornillo para plaquita | 269028 51 |
| Desplazamiento central L ₃ | 25,7 mm |
| Longitud total L | 30 mm |
| Sistema | DM |
| Interfaz / punto separación | 40 mm |
| Plaquita de corte adecuada | 22 |
| Serie | Master Mute |
| Ø perforación previa mínima D _{min.} | 47 mm |
| Cabezal de corte intercambiable código ISO | SIL |
| Tipo de boca | izquierda |
| Refrigeración interior | sí |
| Tipo de producto | Cabezal de corte |

