

**Garant****XDLT 070308 ER, HU7810, Tipo: ALU**

## Datos de pedido

Número de pedido	212921 ALU
GTIN	4045197581402
Clase de artículo	21A

## Descripción

**Nota:**Valores de aplicación para  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ máx.}}$ 

## Descripción técnica

Tipo	ALU
Código ISO plaquita de corte	XDLT 070308 ER
Radio de programación para $a_{p \text{ máx.}}$	1,58 mm
Radio angular	0,8 mm
Clase	HU7810
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	0,85 mm
Avance $f_z$ por diente	0,65 mm
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Aluminio, plásticos	adecuado	1200 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	1500 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	1100 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
Aire	adecuado con restricciones		