



Fresa angular de 90° MEC17, Mango Weldon, Ø D / cantidad de filos Z: 25/2mm



Datos de pedido

Número de pedido	227505 25/2
GTIN	4960664406647
Clase de artículo	250

Descripción

Ejecución:

Las aristas de corte largas permiten profundidades de corte extremadamente grandes.
Cantidad de filos reducida.

Descripción técnica

Ø de mango D_s h6	25 mm
Longitud total L_{tot}	92 mm
Plaquita de corte adecuada	BDMT 170408
Ø de corte D_c	25 mm
Tornillo para plaquita	229709 (T15; 3,5 Nm)
Longitud de voladizo L_1	36 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p\ máx.}$	15,7 mm
Número de filos Z	2
Longitud de rampa L para $\alpha_{máx.}$	16,6 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{máx.}$	48 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{mín.}$	43 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{máx.}$	0,86 grados

Ø D ₃	18 mm
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre	229709
--------------------	--------