

metabo**Taladradora, Tipo: BE650**

Datos de pedido

Número de pedido	075070 BE650
GTIN	4061792201644
Clase de artículo	03D

Descripción

Ejecución:

La taladradora adecuada para cada diámetro de perforación.

Cada taladradora tiene un rango de velocidad óptimo para ciertos diámetros de perforación, y también tiene un husillo con asiento de hexágono interior para puntas de destornillador para su uso incluso sin portabrocas. El portabrocas de sujeción rápida Futuro Plus garantiza resultados de perforación exactos mediante el retensado automático durante la perforación.

- **Taladradora pequeña y manejable.**
- **Electrónica Vario (V) para trabajar con un número de revoluciones específico del material.**
- **Rueda de ajuste para preseleccionar el número de revoluciones.**
- **Giro a derecha e izquierda.**
- **Mango con superficie de agarre suave antideslizante.**

Suministro:

Incluye portabrocas de sujeción rápida Futuro Plus.

Descripción técnica

Giro a derecha / izquierda	sí
----------------------------	----

Ø máximo de taladrado espiral en acero 1.ª marcha	13 mm
Consumo de potencia	650 W
Ø de cuello de sujeción	43 mm
Gama de sujeción del portabrocas	1,5 - 13 mm
Ø máximo de taladrado espiral en madera 1.ª marcha	30 mm
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha	1500 min ⁻¹
Quality Dress	BE 650
Peso	1,8 kg
Longitud de cable	2,5 m
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Taladradora