

**Amoladora angular GWS, Tipo: GWS17125SB****Datos de pedido**

Número de pedido	077109 GWS17125SB
GTIN	4059952576657
Clase de artículo	03C

Descripción**Ejecución:**

Potentes lijadoras angulares en un diseño compacto con mejor relación potencia-agarre, con preselección de velocidad y sistema de frenado inteligente

- **Con preselección de velocidad**
- **Sistema de frenado inteligente para detener el disco rápidamente durante la desactivación de la herramienta y Drop Control.**
- **Kickback Control, protección contra re arranque y mango lateral con control de vibración para una alta protección del usuario.**

Suministro:

Incluye cubierta protectora a prueba de torsión, juego de sujeción, empuñadura adicional.

Descripción técnica

Particularidad	Sistema de frenado inteligente
Ø máximo de muela	125 mm
Peso	2,3 kg
Consumo de potencia	1700 W
Tensión nominal	230 V
Intervalo de revoluciones	2800 - 11500 min ⁻¹
Quality Dress	GWS 17-125 SB

Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Lijadoras angulares