

melabo**Rectificadora doble 230 V, Tipo: DS200P****Datos de pedido**

Número de pedido	077530 DS200P
GTIN	4061792226029
Clase de artículo	03D

Descripción**Ejecución:**

Rectificadora doble para rectificar, afilar, desbarbar y, si se utiliza un cepillo de alambre de acero, también para eliminar el óxido en acero y metales. La luz LED integrada ilumina el área de trabajo de forma óptima. La máxima suavidad de marcha y una gran durabilidad de los discos son posibles gracias a las bridas de montaje de alta calidad.

- **Soportes de pieza de trabajo regulables sin herramientas.**
- **Potente máquina para trabajos exigentes de afilado y desbarbado.**
- **Adecuada para el uso de cepillos redondos de alambre de acero para la eliminación de óxido.**
- **Luz LED integrada para una iluminación óptima del área de trabajo.**
- **Soporte de herramienta grande e inclinable con práctica ranura en V para afilar las varillas de soldadura.**
- **Motor de inducción de bajo ruido, pocas vibraciones y sin mantenimiento.**
- **Máxima suavidad de marcha y gran durabilidad de los discos gracias a las bridas de montaje de alta calidad.**
- **Máxima seguridad laboral gracias al cristal protector de chispas extragrande y estable.**

Suministro:

Incluye muelas abrasivas de corindón estándar 36 P y 60 N, gafas de protección contra chispas, soporte para la pieza de trabajo y llaves hexagonales.

Nota:

Encontrará muelas abrasivas adecuadas a partir del n.º 596100 y n.º 568733.

Descripción técnica

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Quality Dress	DS 200 Plus
Velocidad de giro máxima	2980 min ⁻¹
Consumo de potencia	600 W
Ø de perforación de muela abrasiva H	32 mm
Anchura de muela abrasiva P	25 mm
Ø de muela abrasiva D	200 mm
Peso	17,5 kg
Longitud de cable	1,8 m
Potencia nominal	230 V