

**Garant****SOMT 120508 PDER, HB7730, Tipo: GGG****Datos de pedido**

Número de pedido	214880 GGG
GTIN	4045197608666
Clase de artículo	21A

**Descripción****Ejecución:**

Grosor de plaquita aumentado para máximo arranque de viruta. Protección contra el desgaste por medio de revestimiento ultramoderno.

**Nota:**

Valores aproximativos de aplicación para  $a_e = 0,3 \times D$ .

Radio angular: 0,8 mm

Avance  $f_z$  por diente: 0,2 mm

**Descripción técnica**

Avance $f_z$ por diente	0,2 mm
Tipo	GGG
Radio angular	0,8 mm
Código ISO plaquita de corte	SOMT 120508 PDER
Clase	HB7730
Material de corte	MD

Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
GG(G)	adecuado	200 m/min	K
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		