

**Fresa angular 90° MECH17, con taladro, Ø D / Zef: 80/6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	227655 80/6
GTIN	4960664579297
Clase de artículo	250

Descripción**Ejecución:**

Plaquitas de corte entalladas para conseguir fuerzas de corte y vibraciones reducidas. Al comparar, se consiguen anchuras de contacto a_e superiores con la misma profundidad de corte a_p .

Descripción técnica

Ø de perforación de asiento	32 mm
Longitud total L_{tot}	85 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p\ max}$	59 mm
Plaquita de corte adecuada	BD.. 1704
Código ISO plaquita de corte	BDMT 170408
Tornillo para plaquita	229709 (T15; 3,5 Nm)
Cantidad efectiva de filos Z_{ef}	6
Ø de corte D_c	80 mm
Número de plaquitas de corte	24

Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre	229709
--------------------	--------