

Garant**Fresa para planear de 43° Octo, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 63/7mm****Datos de pedido**

Número de pedido	213300 63/7
GTIN	4045197131034
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Fresa para planear de 43° hasta con 8 filos utilizables por cada plaquita de corte.

Aplicación:

Gracias a la geometría marcadamente positiva se consiguen superficies de gran calidad. Fresa de planear de corte suave.

Nota:

Para poder utilizar los **8 filos**, la plaquita de corte se tiene que **girar siempre en la dirección indicada**.

Valores de aplicación para $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$.

$a_{p \text{ máx}}$ 2,2 mm: (**Z = 8**),

$a_{p \text{ máx}}$ 3,5 mm: (**Z = 7**).

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,8** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	OF.. 050405
Ø exterior máximo $D_{\text{máx}}$	72 mm

Ø de corte D_c	63 mm
Ø de perforación de asiento	22 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Longitud total L_{tot}	40 mm
Número de filos Z	7
Ángulo de ajuste κ	43 grados
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	43 grados
Empleo de fresa	Ramping
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de planear

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 3,8 Nm	211750 3,8
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219808