


CNMG 120404, Clase: CA315

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 250210 CA315 |
| GTIN | 4960664798469 |
| Clase de artículo | 25E |

Descripción técnica

| | |
|---|--------------------------|
| Profundidad de corte a_p | 0,5 - 4 mm |
| Radio angular | 0,8 mm |
| Clase | CA315 |
| Aplicación principal | K |
| Asignación fino/desbaste | Acabado |
| Rompevirutas | KG |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 150 - 350 m/min |
| Recubrimiento | con revestimiento |
| Código ISO plaquita de corte | CNMG 120408 |
| Material de corte | MD |
| Condición de corte | ligeramente interrumpido |
| Número de cambios/cortes | 4 |

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Avance f | 0,15 - 0,5 mm/rev, |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |