


CCMT 060204 Wiper, Clase: PR1725

Datos de pedido

Número de pedido	260094 PR1725
GTIN	4960664890606
Clase de artículo	25E

Descripción

CCMT 060204 Wiper PR1725 Clase: PR1725

Rompevirutas: WP

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,03 - 0,2 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 200 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 m/min
Número de cambios/cortes	2
Recubrimiento	con revestimiento
Radio angular	0,4 mm
Aplicación secundaria	P
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Material de corte	MD

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Velocidad de corte v_c aplicación secundaria	50 - 150 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance f	0,03 - 0,2 mm/rev,
Tolerancia	M
Código ISO plaquita de corte	CC. T 060202
Rompevirutas	WP
Aplicación principal	M
Clase	PR1725
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado