

**CCMT 09T308 Wiper, Clase: PR1725****Datos de pedido**

Número de pedido	260100 PR1725
GTIN	4960664890729
Clase de artículo	25E

Descripción

CCMT 09T308 Wiper PR1725 Clase: PR1725

Rompevirutas: WP

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,03 - 0,2 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 200 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 m/min
Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Recubrimiento	con revestimiento
Aplicación principal	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	WP

Avance f	0,03 - 0,2 mm/rev,
Clase	PR1725
Velocidad de corte v_c aplicación secundaria	50 - 150 m/min
Aplicación secundaria	P
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Radio angular	0,8 mm
Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T308
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado