

**CCMT 09T304 Wiper, Clase: PR1725****Datos de pedido**

Número de pedido	260099 PR1725
GTIN	4960664890712
Clase de artículo	25E

**Descripción**

CCMT 09T304 Wiper PR1725 Clase: PR1725

Rompevirutas: WP

Tolerancia: M

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,03 - 0,2 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 200 m/min

**Descripción técnica**

Rompevirutas	WP
Aplicación principal	M
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Recubrimiento	con revestimiento
Material de corte	MD
Velocidad de corte $v_c$ aplicación secundaria	50 - 150 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado

Avance f	0,03 - 0,2 mm/rev,
Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T304
Radio angular	0,4 mm
Tolerancia	M
Aplicación secundaria	P
Clase	PR1725
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 200 m/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado