



CCMT 09T304 Wiper, Clase: CA025P



Datos de pedido

Número de pedido	260099 CA025P
GTIN	4960664878031
Clase de artículo	25E

Descripción

CCMT 09T304 Wiper CA025P Clase: CA025P

Rompevirutas: WP

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 330 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 330 m/min
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Recubrimiento	con revestimiento
Tolerancia	M
Aplicación principal	P
Radio angular	0,4 mm

Material de corte	MD
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Rompevirutas	WP
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Clase	CA025P
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T304
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado